



Top, 3/8 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637450 E5
GTIN	4018754003655
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i højkvalitetsstål med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skruainsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish- overflade.

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Profilmål A: 4,7 mm

Ø på udgangsside: 7 mm

Længde: 28 mm

Teknisk beskrivelse

Længde	28 mm
Torx®-profil	E5
Ø på udgangsside	7 mm
Profilmål A	4,7 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer

Produkttype

Topnøgleindsats