



Top til tændrør, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 14mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637340 14
GTIN	4045197606020
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**. 12-kant-topnøgleindsatser.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	14 mm
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Ø på udgangsside	18 mm
Længde	64 mm
Holdemekanisme til tændrør	kronefjeder
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Topnøgleindsats