



Diamantskæreskive PREMIUM*** Fast Cut, Skive-Ø: 125mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	569730 125
GTIN	9003174757931
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Diamantskæreskiver til tør- og vådsnit. Borings-Ø 22,23 mm.

- **Korte skæretider takket være effektive diamanter.**
- **Ekstrem lang standtid, færre skiveskift.**
- **Konstant diameter, derfor altid hel skæredybde.**
- **Mindre støv, da der næsten ikke sker slitage på skiven.**

Ekstremt skærevillig, til korte skæretider, reduceret maskinbelastning og rene snit.

Overophedningssikker. **Ekstra smal** belægningsbredde **1,2 mm** (Ø 115 / 125) og **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

Anvendelse:

Til skæring af alle gængse byggematerialer som f.eks. beton (også armeret), tegl, natursten, fliser, keramik, stål etc.

Materiale:

Optimeret til: Betonsten, granit, gnejs, porfyr, fortovsplader.

Bemærk:

- **Diamantbelægning forsløbet fra fabrikken. Vær opmærksom på korrekt rotationsretning!**
- **Andre diamantskæreskiver på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Slibebelægning, bredde	1,2 mm
Skive-Ø	125 mm
maks. omdrejningstal	12200 min ⁻¹
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
optimeret til materiale	Sten
Form	41
Formbeskrivelse	lige
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive