

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålborste (grøn) INOX-tråd 0,30 mm, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 100X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570200 100X20
GTIN	4017359004487
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenshed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	23 mm
Reduceringsring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Børste-Ø D ₁	100 mm
maks. omdrejningstal	8000 min ⁻¹
Børstebredde	19 mm
Borings-Ø d ₁	30 mm

Produkttype

Renseskive