

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M:
178XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571200 178XM14
GTIN	4017359016923
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsnings af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder. Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Børstetykkelse	0,5 mm
Antal snoninger	32
Besætningslængde H ₁	38 mm

Børste-Ø D ₁	178 mm
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Renseskive