

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm, Børste-Ø  
D1×besætningsbredde L1: 125X23mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 570100 125X23 |
| GTIN                | 4017359004616 |
| Artikelklasse       | 57L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

**Anvendelse:**

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Reduceringsring-Ø               | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
| Børste-Ø D <sub>1</sub>         | 125 mm                               |
| Besætningslængde H <sub>1</sub> | 27 mm                                |
| maks. omdrejningstal            | 6000 min <sup>-1</sup>               |
| Børstebredde                    | 20 mm                                |
| Borings-Ø d <sub>1</sub>        | 40 mm                                |

Produkttype

Renseskive