



Diamantskæreskive 4 i 1 PREMIUM*** Premium, Skive-Ø: 230 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	569735 230
GTIN	9003177046179
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Diamantskæreskiver til tør- og vådsnit. Borings-Ø 22,23 mm.

- **Korte skæretider takket være effektive diamanter.**
- **Ekstrem lang standtid, færre skiveskift.**
- **Konstant diameter, derfor altid hel skæredybde.**
- **Mindre støv, da der næsten ikke sker slitage på skiven.**

Maksimal ydelse og levetid takket være den nye segmentteknologi med optimeret kornfordeling. 20-30% hurtigere snit og samtidig **lavere vibrationer og rene skærekanter.**

Til **universel anvendelse** i beton, granit, abrasive materialer samt armeret beton.

Belægningshøjde 14 mm.

Norm:

Diamantskæreskiver til **tør- og vådsnit**. Borings-Ø 22,23 mm.

Maksimal ydelse og levetid samtidig med rene skærekanter. **Universel anvendelse** på beton, granit, abrasive materialer og stål.

Anvendelse:

Til skæring af alle gængse byggematerialer som f.eks. beton (også armeret), tegl, natursten, fliser, keramik, stål etc.

Bemærk:

- **Diamantbelægning forsløbet fra fabrikken. Vær opmærksom på korrekt rotationsretning!**

· Andre diamantskæreskiver på forespørgsel.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Borings-Ø: 22,23 mm

Borings-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Slibebelægning, højde	14 mm
Skive-Ø	230 mm
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Form	41
Formbeskrivelse	lige
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrub- og skæreskive