

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M:  
178X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571200 178X22
GTIN	4017359005095
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

**Anvendelse:**

**Venstresnoet**, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsnings af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

**Teknisk beskrivelse**

Børstetykkelse	0,5 mm
maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Børste-Ø D <sub>1</sub>	178 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	38 mm
Antal snoninger	32

Besætningsbredde L <sub>1</sub>	14 mm
Borings-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Renseskive