

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Renseskive Ståltråd 0,25 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 80X18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570330 80X18
GTIN	4017359001301
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Messingbelagt, bølgeformet **ståltråd** med høj trækstyrke **til spåner, der klæber meget.**

Anvendelse:

På rundsave og båndsave til **spånkammerengøring** og forebyggelse af opbygningsskær.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	27 mm
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Borings-Ø d ₁	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Børstetykkelse	0,25 mm
Produkttype	Renseskive

