

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Renseskive Nylonbørster 0,50 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
100X12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570335 100X12
GTIN	4017359107775
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede **nylonbørster uden tilsætning af slibemiddel.**

**Anvendelse:**

På rundsave og båndsave til **spånkammerengøring** og forebyggelse af opbygningskær.

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø til udboring op til	20 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
maks. omdrejningstal	8000 min <sup>-1</sup>
Besætningslængde H <sub>1</sub>	21 mm
Børstebredde	12 mm
Borings-Ø d <sub>1</sub>	12 mm
Besætningsmateriale	Nylonbørster

Børstetykkelse	0,5 mm
Produkttype	Renseskive