

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Smal rundbørste lige, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×borings-Ø d1:  
178X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571400 178X22
GTIN	4017359154670
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Glat ståltråd 0,50 mm, slank konstruktion, **snoet** og fast indpreset i ståltallerken. Lang standtid og roligt løb.

**Anvendelse:**

Velegnet til bearbejdning af **U- og V-svejsesømme**, der ofte vælges til rørforbindelser.

**Teknisk beskrivelse**

Børstetykkelse	0,5 mm
Antal snoninger	56
maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Besætningslængde H <sub>1</sub>	30 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	178 mm
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	6 mm

Borings-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Produkttype	Renseskive