

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkeltrækket rundbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×børstebredde:
150X14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570300 150X14
GTIN	4017359079331
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Børster i én række med bølgeformet ståltråd.

Anvendelse:

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden **monteres som valser med varierende bredde**. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Borings-Ø til udboring op til	30 mm
Børste-Ø D ₁	150 mm
Børstebredde	14 mm
Besætningslængde H ₁	32 mm
Borings-Ø d ₁	12 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Børstetykkelse	0,3 mm
Produkttype	Renseskive