



Multifunktionsnøgle Twinkey®



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	623550
GTIN	4003773074670
Artikelklasse	64D

Beskrivelse

Udførelse:

2 krydsnøgler i trykstøbt zink med vendebit (Phillips og ligekærv). Begge nøgler er **samlet** pladsbesparende **med magnet**, i adskilt tilstand er begge nøgler og vendebitten forbundet med hinanden med en stabil wire i rustfrit stål, så de ikke bliver væk.

Anvendelse:

Multifunktionel nøgle til aktivering af låse inden for bygningsteknik (varme og sanitet, klima- og ventilationsteknik, elektroteknik), gas- og vandforsyning og afspærringssystemer.

Passer til:

Firkant 5; 6–7; 8–9; 10–11 mm,
trekant 7–8; 9–10; 11–12 mm,
rund med vinger Ø 3–5 mm, halvmåne 6 mm,
trindelt firkant 6; 7; 8; 9 mm, krydskærv PH2,
ligekærv 1,0×7 mm.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	95 mm
Producentbetegnelse	TwinKey
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips

Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	3-kant-hoved
Drivprofil	Firkantet skruetrækker
Drivprofil	Rund nøgle med vinger
Drivprofil	Halvmåne
Drivprofil	4-kant-hoved
Produkttype	Elskabsnøgle