

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Renseskive INOX-tråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M:
115X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571250 115X22
GTIN	4017359013687
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsnings af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	115 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningslængde H ₁	24 mm
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Antal snoninger	20

Besætningsbredde L ₁	14 mm
Borings-Ø d ₁	22 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Renseskive