




Diamantskæreskive PREMIUM*** Fliser, Skive-Ø: 230mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	569750 230
GTIN	9003176396350
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Diamantskæreskiver til tør- og vådsnit. Borings-Ø 22,23 mm.

- **Korte skæretider takket være effektive diamanter.**
- **Ekstrem lang standtid, færre skiveskift.**
- **Konstant diameter, derfor altid hel skæredybde.**
- **Mindre støv, da der næsten ikke sker slitage på skiven.**

Fliseskive med gennemgående skærekant, skivebredde **1,2 mm**, meget skærevillig, 10 mm belægningshøjde. Specielt til fliser og granitplader. **Fliseskive** med gennemgående skærekant, skivebredde **1,6 mm** (Ø 230), meget skærevillig, 10 mm belægningshøjde. Specielt til fliser og granitplader.

Udførelse reklametekst:

Diamantskæreskiver til **tør- og vådsnit**. Borings-Ø 22,23 mm.

Meget skærevillig diamantskæreskive til **fliser og granitplader**.

Anvendelse:

Til skæring af alle gængse byggematerialer som f.eks. beton (også armeret), tegl, natursten, fliser, keramik, stål etc.

Materiale:

Optimeret til: Keramikfliser, porcellanato, porcelæn.

Bemærk:

- **Diamantbelægning forsløbet fra fabrikken. Vær opmærksom på korrekt rotationsretning!**
- **Andre diamantskæreskiver på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Slibebelægning, højde	10 mm
Skivebredde	1,6 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	230 mm
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
optimeret til materiale	Sten
Form	41
Formbeskrivelse	lige
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive