



## Universalnøgle



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	623610
GTIN	4003773048954
Artikelklasse	64D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Krydsnøgle i trykstøbt zink med kunststofadapter og vendebit (Phillips og kær).

#### Anvendelse:

Til områderne varme, klima, sanitets- og bygningsteknik.

#### Passer til :

Firkant 5; 7; 8 mm, trekant 9–10 mm, trindelt firkant 6; 7; 8; 9 mm, krydskærv PH2, ligekærv 1,0×7 mm.

Hel længde: 90 mm

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	90 mm
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Drivprofil	Firkantet skruetrækker
Drivprofil	4-kant-hoved
Drivprofil	3-kant-hoved
Produkttype	Elskabsnøgle

