

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålbørste Messingtråd 0,15 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 80X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571050 80X22
GTIN	4017359162842
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

**Anvendelse:**

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel.

**Til bearbejdning af messing, kobber, letmetal etc.** Til polering, finbørstning osv.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Reduceringsring-Ø	8 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	20 mm
maks. omdrejningstal	10000 min <sup>-1</sup>
Børstebredde	24 mm

Borings-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Produkttype	Renseskive