



Stiftnøgle til elskab



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	623620
GTIN	4003773063018
Artikelklasse	64D

Beskrivelse

Udførelse:

Handy elskabs-nøgle i stifiform. Ved at dreje nøgleholderen ud, kan man bruge 4 forskellige nøgleprofiler, korpus af kunststof, funktionelle dele af trykstøbt zink.

Anvendelse:

Til elskabe, spærreventiler og eltavler.

Passer til :

Firkant 5; 6; 8 mm, trekant 9 mm, rund med vinger Ø 3–5 mm, bitholder 1/4 tomme med magnet, krydskærv PH2, kærøv 1,2x7 mm og til Torx® TX20 og TX25.

Hel længde: 145 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	145 mm
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	3-kant-hoved
Drivprofil	Rund nøgle med vinger
Drivprofil	4-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærøvskrue-trækker

Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Elskabsnøgle