

**Ringgaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 5,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 613900 5,5 |
| GTIN | 4045197385086 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nøglelængde L | 100 mm |
| Nøglestørrelse | 5,5 mm |
| maks. kæbehøjde h1 | 4 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| maks. ringhøjde h _{2 maks.} | 6 mm |
| Ringstilling | 15 grader |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | fosfateret |
| Produktnavnsegenskab | fosfateret |
| Produkttype | Skruenøgle |

