

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M:
115XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571200 115XM14
GTIN	4017359016664
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsnings af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder. Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

Antal snoninger	20
Børste-Ø D ₁	115 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹

Besætningslængde H ₁	24 mm
Besætningsbredde L ₁	14 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Renseskive