



Ringgaffelnøglesæt, Antal nøgler: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613710 9
GTIN	4045197159663
Artikelklasse	61A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring med **AS-drive** profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Leveringsomfang:

1 nøgle nr. 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970 af hver: Str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Bemærk:

AS-drive – den specielle profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Den tager fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj . – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	9
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader

Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning

Tilbehør

Kunststofklemmeholder med lukkelaske Til antal nøgler 9	611700 9
Kunststofklemmeholder med lukkelaske Til antal nøgler 11	611700 11