

**Ringgaffelnøglesæt, fosfateret, Antal nøgler: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613910 16
GTIN	4045197385314
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	16
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613900 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613900 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613900 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613900 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 30 mm	613900 30
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 27 mm	613900 27
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 32 mm	613900 32
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613900 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613900 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 34 mm	613900 34
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613900 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613900 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613900 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613900 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613900 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613900 16