



Ringgaffelnøgle, tommer, Nøglestørrelse: 1.1/2tommer



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 613520 1.1/2 |
| GTIN | 4018754020324 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel.

Ring med **AS-Drive**-profil. (str. 3,2 – 5 med sekskant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

AS-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Fordel:

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Nøglestørrelse | 1.1/2 tommer |
| Nøglelængde L | 480 mm |
| maks. kæbehøjde h1 | 11 mm |
| Nøglestørrelse, mål | tommer |
| maks. ringhøjde h _{2 maks.} | 19 mm |
| Ringstilling | 15 grader |

Produkttype

Skruenøgle