

**Ringgaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 32mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 613900 32     |
| GTIN                | 4045197385253 |
| Artikelklasse       | 62A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Nøglestørrelse                       | 32 mm              |
| maks. kæbehøjde h <sub>1</sub>       | 14 mm              |
| Nøglelængde L                        | 360 mm             |
| Nøglestørrelse, mål                  | metrisk            |
| maks. ringhøjde h <sub>2 maks.</sub> | 21 mm              |
| Ringstilling                         | 15 grader          |
| Materiale                            | Krom-vanadium-stål |
| Overflade                            | fosfateret         |
| Produktnavnsegenskab                 | fosfateret         |
| Produkttype                          | Skruenøgle         |

