

**Ringgaffelnøglesæt, fosfateret, Antal nøgler: 23****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613910 23
GTIN	4045197385321
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Leveringsomfang:**

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Teknisk beskrivelse**

Antal nøgler	23
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

## Tilbehør

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 9 mm	613900 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 6 mm	613900 6
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613900 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613900 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613900 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613900 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 27 mm	613900 27
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613900 15
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613900 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613900 14
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613900 12
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613900 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613900 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613900 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 20 mm	613900 20
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 32 mm	613900 32
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 30 mm	613900 30
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613900 11
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 34 mm	613900 34
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613900 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613900 24
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613900 21
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613900 7