

**Ringgaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613900 36
GTIN	4045197385277
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	400 mm
maks. kæbehøjde h1	15 mm
Nøglestørrelse	36 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h <sub>2 maks.</sub>	24 mm
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

