



## 6-kantet skruebit 3/8 tomme lang, med kuglehoved, sekskant: 8 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637625 8
GTIN	4045197562333
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i højkvalitetsstål med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Ø indgangsside: 18 mm

Længde: 100 mm

### Teknisk beskrivelse

sekskant	8 mm
Ø indgangsside	18 mm
Længde	100 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

