

FRIEDRICH**Skraldenøgle, 3/8 tomme med lås, reverserbar, isoleret****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637650
GTIN	4007555310499
Artikelklasse	66A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kunststofisolering **op til 1000 volt** iht. EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun **helisolerede** værktøjer (nr.. 637650 – 637656) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Hel længde: 200 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Hel længde	200 mm
Overflade	kunststofisoleret
med leddelt hoved	nej
med svinghoved	nej
med uddriver.	ja
med hammerfunktion	nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb	nej
Drejegreb	nej

med trinløs udtrækning	nej
Produkttype	Skralde