

**Ringgaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613900 11
GTIN	4045197385123
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	150 mm
Nøglestørrelse	11 mm
maks. kæbehøjde h1	5,5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	10 mm
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

