

**Ringgaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613950 5
GTIN	4045197441621
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h1	4 mm
Nøglelængde L	100 mm
Nøglestørrelse	5 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. ringhøjde h ₂ maks.	6 mm
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstilling	15 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle