



## Ringgaffelnøglesæt, fosfateret, Antal nøgler: 9



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613910 9
GTIN	4045197385284
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Leveringsomfang:**

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

### Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	9
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

## Tilbehør

Kunststofklemmeholder med lukkelaske Til antal nøgler 11	611700 11
Kunststofklemmeholder med lukkelaske Til antal nøgler 9	611700 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613900 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613900 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613900 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 5,5 mm	613900 5,5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613900 18
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613900 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613900 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 7 mm	613900 7
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613900 19