



JOKER 6001 Switch gaffelnøgle/skralderingsnøgle, reverserbar, vinklet 15°, Nøglestørrelse: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614875 10
GTIN	4013288183903
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Sænkmedet. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb.

Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Ring-ende vinklet 15°, reverserbar.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Ring-ØD	18 mm
Ringhøjde h_2	7 mm
Nøglelængde L	144 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglestørrelse	10 mm
Kæbebredde b	20,3 mm
Kæbehøjde h_1	5,5 mm
Producentbetegnelse	6001 Joker Switch
Ringstilling	15 grader
Vinkel til fornyet greb	4,5 grader

Materiale	Krom-molybdæn-stål
Overflade	matforkromet
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Adapter til skralderingsnøgle Type 1	614850 1
--------------------------------------	----------