

Mahr**Digital måleur i-wi Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434324 25
GTIN	4059192014674
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning. Ekstra visning af analog barograf med tolerancegrænser. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Absolut-funktion: Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

Faktorerne kan indstilles med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

Dynamiske målefunktioner (maks./min.): Til kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed eller søgning af vendepunkt.

Med **integreret trådløst system i-wi** til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.
i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

Teknisk beskrivelse

Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Kabinet-Ø	58 mm
Kalibrering	C1
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Målekraft	0,65–1,15 N
Husets tykkelse	35 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,004 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Interface	RS232C-interface.
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
---	-----------

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 /
0,001 Maks. målestrækning 100 mm

023010 100

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450

081560 CR2450

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type

498975

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK

498914 STICK

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK

498912 STICK