

**Mahr****Digital måleur i-wi Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434324 50
GTIN	4059192061456
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning. Ekstra visning af analog barograf med tolerancegrænser. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

**Absolut-funktion:** Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

**Faktorerne kan indstilles** med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

**Dynamiske målefunktioner (maks./min.):** Til kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed eller søgning af vendepunkt.

Med **integreret trådløst system i-wi** til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

**Funktion:**

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 498940.  
i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

## Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Husets tykkelse	35 mm
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Kabinet-Ø	58 mm
Målekraft	0,65–1,15 N
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,007 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Interface	RS232C-interface.
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

## Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 /  
0,001 Maks. målestrækning 100 mm

023010 100

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001  
Maks. målestrækning 50 mm

023000 50

## Tilbehør

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type

498975

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK

498912 STICK

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450

081560 CR2450

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK

498914 STICK