

 Mahr**Vinklet måleursholder 90°, Spændelængde: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434919 25
GTIN	4059192016265
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vinklet holder til måleure med spændeskaft-Ø 8 mm h6.

Tilslutningsgevind M2,5 til alle følerformer. **Måleboltvandring = 3 mm.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive standardmåleindsats med HM-kugle (Ø 3 mm).

**Teknisk beskrivelse**

Spændeskaft-Ø	8 mm
Længde L <sub>2</sub> , holder (uden indspændingsskaft)	34,5 mm
Indspændingslængde L <sub>1</sub>	25 mm
Måleboltvandring	3 mm
Tilslutningsgevind	M2,5
Produkttype	Holder

