



## Topnøglesortiment 1/2"-firkant 28 dele, Type: P



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637935 P
GTIN	4013288173942
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M12 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M6 – M12.

#### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

#### Indhold:

Med gennemstiksfirkant nr. 640390.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 10 stk. i str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kantede BITS 5/16 tomme: 4 stk. nr. 675440 str. 5; 6; 8; 10

BITS 5/16 tomme til Phillips: 2 stk. nr. 675400 str. 2; 3

BITS 5/16 tomme til Torx®: 8 stk. nr. 675470 str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Forlænger med hurtigdrejemuffe: 1 stk. 250 mm

Forlænger Wobble: 1 stk. 50 mm

Forbindelsesstykke med hurtigskiftepatron: 1 stk. firkant-indsats 1/2 tomme – bitholder 5/16 tomme

Skralde (str. S): 1 stk. nr. 640395 med reversibelt greb

Skralde (str. P): 1 stk. nr. 640390 med gennemstiksfirkant

Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

## Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivfirkant	1/2 tommer
Antal dele	28
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	5-10 mm
Producentbetegnelse	8100 SC 7
Firkant med Wobble-Fix	Med svingvinkel
Længde	325 mm
Bredde	148 mm
Højde	73 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX20	675470 TX20
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX27	675470 TX27
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX40	675470 TX40
Bit til Phillips, 5/16 tomme C 8 Krydskærvstørrelse 2	675400 2
Bit til sekskant, 5/16 tomme, C 8Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675440 6
Bit til sekskant, 5/16 tomme, C 8Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675440 5
	640390

Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ gennemgående firkant 1/2 tomme, med uddriver

Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX25	675470 TX25
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX30	675470 TX30
Bit til sekskant, 5/16 tomme, C 8Hex-plus-profil sekskant 3 mm	675440 3
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX55	675470 TX55
Bit til sekskant, 5/16 tomme, C 8Hex-plus-profil sekskant 8 mm	675440 8
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX50	675470 TX50
Bit til Torx®, 5/16 tomme C 8 Torx®-profil TX45	675470 TX45