



## 6-kantet skruebit 3/8 tomme, sekskant: 7/32tommer



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637640 7/32   |
| GTIN                | 4018754004508 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

### Teknisk beskrivelse

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Længde         | 52 mm           |
| Ø indgangsside | 17,8 mm         |
| sekskant       | 7/32 tommer     |
| Drivfirkant    | 3/8 tommer      |
| Drivprofil     | Unbrakonøgle    |
| Produkttype    | Topnøgleindsats |

