

## Tolerancing DIN 2250 C, Nominalmål-Ø: 163mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484030 163
GTIN	2050001953384
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

**Indstillingsringe** (kontrolringe) i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. **Indstillingsringene er påført deres faktiske mål.** Produktionstolerance for boringen er JS4.

**Anvendelse:**

Til generel brug, f.eks. til indstilling og kontrol af måleapparater.

**Norm:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Bemærk:**

**Andre mellemstørrelser op til 320 mm kan nemt bestilles, f.eks. nr. 484030 størrelse 82.**

### Teknisk beskrivelse

Tolerancefelt	JS
Nom. mål	163 mm
Norm	DIN 2250 C
Producenttolerance for boringen	JS4
Materiale	Specialstål

Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produkttype	Tolerancing

**Services**

KalibreringTolerancing maks. Ø 500 mm	028400 500
DAkS-kalibreringTolerancing maks. Ø 200 mm	028470 200