



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 32 dele



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 637940 |
| GTIN | 4000896181407 |
| Artikelklasse | 630 |

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Med topnøgleindsatser og **TiN-belagte** skruetrækkerbits. Klinger med TiN-belægning giver godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22, skruer med indvendig sekskant med gevind M6 – M18, indvendige Torx®-skruer med gevind M4 – M10.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 16 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Skruetrækkerbits, sekskant med TiN-belægning: 7 stk. nr. 643233 str. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Skruetrækkerbits til Torx® TiN-belagte: 6 stk. str. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Forlængere: 1 stk. i str. 123 mm

Kardanled: 1 stk.

Skralde: 1 stk.

Opbevaring i: Kunststofboks med opstilling

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|--------------|
| Drivprofil | unbrakonøgle |
|------------|--------------|

| | |
|---|--------------------------------|
| Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
| Drivprofil | 6-kant-hoved |
| Antal dele | 32 |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle | 10-32 mm |
| Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle | 5-14 mm |
| Længde | 355 mm |
| Bredde | 235 mm |
| Højde | 65 mm |
| Produkttype | Topnøgle |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tommeTiN-belagt sekskant 12 mm | 643233 12 |
| Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tommeTiN-belagt sekskant 8 mm | 643233 8 |
| Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tommeTiN-belagt sekskant 7 mm | 643233 7 |
| Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tommeTiN-belagt sekskant 14 mm | 643233 14 |
| Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tommeTiN-belagt sekskant 10 mm | 643233 10 |
| Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tommeTiN-belagt sekskant 6 mm | 643233 6 |
| Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tommeTiN-belagt sekskant 5 mm | 643233 5 |