

## Tolerancedorn H7, Nominalmål-Ø: 64mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484000 64     |
| GTIN                | 2050001951717 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164. Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet. Tolerancedorne med toleranceklasse H7.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Bemærk:

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) f.eks. nr. 484000 str. 82.**
- **Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.**
- **Lærer med mellem mål og alle Ø med talmæssig tolerance, se nr. 484025.**

### Teknisk beskrivelse

|               |               |
|---------------|---------------|
| Tolerancefelt | H             |
| Norm          | DIN 7150-2    |
| Norm          | DIN 7164      |
| Kvalitet      | 7             |
| Nom. mål      | 64 mm         |
| Læretype      | Go-lærer      |
| Læretype      | Nogo-lærer    |
| Kalibrering   | M2            |
| Produkttype   | Tolerancedorn |

---

**Services**

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibreringTolerancedorn maks. Ø 200 mm      | 028300 200 |