

## Tolerancing DIN 2250 C, Nominalmål-Ø: 261 mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484030 261    |
| GTIN                | 2050001954343 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Indstillingsringe** (kontrolringe) i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. **Indstillingsringene er påført deres faktiske mål.** Produktionstolerance for boringen er JS4.

#### Anvendelse:

Til generel brug, f.eks. til indstilling og kontrol af måleapparater.

#### Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Bemærk:

**Andre mellemstørrelser op til 320 mm kan nemt bestilles, f.eks. nr. 484030 størrelse 82.**

### Teknisk beskrivelse

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Tolerancefelt                   | JS          |
| Nom. mål                        | 261 mm      |
| Norm                            | DIN 2250 C  |
| Materiale                       | Specialstål |
| Producenttolerance for boringen | JS4         |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Kvalitet    | 4           |
| Kalibrering | L7          |
| Produkttype | Tolerancing |

**Services**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| KalibreringTolerancing maks. Ø 500 mm | 028400 500 |
|---------------------------------------|------------|