

FRIEDRICH**6-kantet hoved 3/8 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637656 10
GTIN	4007555300100
Artikelklasse	66A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kunststofisolering **op til 1000 volt** iht. EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun **helisolerede** værktøjer (nr.. 637650 – 637656) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	10 mm
Længde	45 mm
Ø på udgangsside	18 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet, med kunststofisolering
med AS-Drive-profil	nej
Produkttype	Topnøgleindsats

