

Tolerancering DIN 2250 C, Nominalmål-Ø: 242mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	484030 242
GTIN	2050001954152
Artikelklasse	48B

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstillingsringe (kontrolringe) i førsteklasses lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. **Indstillingsringene er påført deres faktiske mål.** Produktionstolerance for boringen er JS4.

Anvendelse:

Til generel brug, f.eks. til indstilling og kontrol af måleapparater.

Norm:

Nach **DIN 2250 C**.

Bemærk:

Andre mellemstørrelser op til 320 mm kan nemt bestilles, f.eks. nr. 484030 størrelse 82.

Teknisk beskrivelse

Nom. mål	242 mm
Tolerancefelt	JS
Norm	DIN 2250 C
Producenttolerance for boringen	JS4
Materiale	Specialstål

Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produkttype	Tolerancing

Services

KalibreringTolerancing maks. Ø 500 mm	028400 500
---------------------------------------	------------