

Tolerancing DIN 2250 C, Nominalmål-Ø: 252mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484030 252
GTIN	2050001954251
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Indstillingsringe (kontrolringe) i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. **Indstillingsringene er påført deres faktiske mål.** Produktionstolerance for boringen er JS4.

Anvendelse:

Til generel brug, f.eks. til indstilling og kontrol af måleapparater.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

Bemærk:

Andre mellemstørrelser op til 320 mm kan nemt bestilles, f.eks. nr. 484030 størrelse 82.

Teknisk beskrivelse

Tolerancefelt	JS
Nom. mål	252 mm
Norm	DIN 2250 C
Producenttolerance for boringen	JS4
Materiale	Specialstål

Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produkttype	Tolerancing

Services

KalibreringTolerancing maks. Ø 500 mm	028400 500
---------------------------------------	------------