

HOLEX®**Topnøglesortiment 1/2"-firkant 23 dele, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637817 6
GTIN	4045197219558
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 6-kantede toppe nr. 642120.

Anvendelse:

Til skruer/møtrikker gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 17 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-greb: 1 stk. 641320

Forlængere: 3 stk. nr. 641020 str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641620

Skralde: 1 stk. nr. 640220

Opbevaring i: Stålpladekasse

Længde: 445 mm

Bredde: 187 mm

Højde: 51 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-34 mm

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Sekskant-topnøgle
------------	-------------------

Drivfirkant	1/2 tommer
Antal dele	23
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-34 mm
Emballage	Stålpladekasse
Længde	445 mm
Bredde	187 mm
Højde	51 mm