

## Tolerancing DIN 2250 C, Nominalmål-Ø: 306mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484030 306
GTIN	2050001954800
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Indstillingsringe** (kontrolringe) i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. **Indstillingsringene er påført deres faktiske mål.** Produktionstolerance for boringen er JS4.

#### Anvendelse:

Til generel brug, f.eks. til indstilling og kontrol af måleapparater.

#### Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Bemærk:

**Andre mellemstørrelser op til 320 mm kan nemt bestilles, f.eks. nr. 484030 størrelse 82.**

### Teknisk beskrivelse

Tolerancefelt	JS
Nom. mål	306 mm
Norm	DIN 2250 C
Materiale	Specialstål
Producenttolerance for boringen	JS4

Kvalitet	4
Kalibrering	L7
Produkttype	Tolerancing

**Services**

KalibreringTolerancing maks. Ø 500 mm	028400 500
---------------------------------------	------------