

Garant**Rundsavklinge, ubelagt, Ø×tykkelse: 125X3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	179930 125X3
GTIN	4045197887115
Artikelklasse	17C

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder special beregnet til bearbejdning i stål. Meget velegnet også til stål < 1100 N/mm².

GARANT hårdmetalbestyktet rundsavklinge til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22 mm
Ø	125 mm
Tykkelse	3 mm
Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ²	0,025 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	42 mm
Antal tænder Z	26

passende adapter	179902 125
Bestykning	HM
Medbringerboring, delekreds	31,5 mm
Medbringerboring, antal	5
Medbringerboring Ø	4,4 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	nej
Produkttype	Rundsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	125 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
våd, maksimal	egnet		