

**HOLEX®****Topnøglesortiment 1/2"-firkant 23 dele, Type: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637817 12
GTIN	4045197219503
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe nr. 642220.

**Anvendelse:**

Til skruer/møtrikker gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

Krafttoppe: 17 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-greb: 1 stk. 641320

Forlængere: 3 stk. nr. 641020 str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641620

Skralde: 1 stk. nr. 640220

Opbevaring i: Stålbladekasse

Længde: 445 mm

Bredde: 187 mm

Højde: 51 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 10-34 mm

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/2 tommer
-------------	------------

Antal dele	23
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	10-34 mm
Emballage	Stålbladekasse
Længde	445 mm
Bredde	187 mm
Højde	51 mm