



6-kantet skruebit 3/8 tomme, sekskant: 5/16tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637640 5/16
GTIN	2050001016195
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Længde	52 mm
Ø indgangsside	17,8 mm
sekskant	5/16 tommer
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 8 mm

637600 8