

**PVC-klæbebånd, Farve: YELLOW****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083636 YELLOW
GTIN	50021200456621
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ 764i kan anvendes til ikke-kritiske anvendelsesområder som f.eks. farvemarkeringer og bundter. Den er korrosionsbestandig, fleksibel, slidstærk, smidig, nem at anbringe og fugtighedsbestandig.

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Klæbemiddel: Naturgummi

Farve: gul

Længde: 33 m

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 0,125 mm

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,125 mm
Producentbetegnelse	764i
Bredde	50 mm
Længde	33 m
Farve	gul
Bæremateriale	PVC-folie
Klæbemiddel	Naturgummi
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Med liner	nej
Strækkevne	180 %
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	Korrosionsbestandig
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Bemærk	Slidbestandig
Klæbebåndstype	enkeltsidet
temperaturbestandig op til	29 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Trækstyrke	2,28 N/mm
Klæbekraft på stål	0,21 N/mm
Anvendelse	Markering
Anvendelse	Lukning
Anvendelse	Samling
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Produkttype	Klæbebånd